

AC007A




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL45 2DI 2DO T M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC507A + E7000A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 固定紅外線適配器



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	150
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數：2; 數字輸出數量：2
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL45 2DI 2DO T M12

輸出					
電氣設計	AS-i				
數字輸出數量	2				
電路	PNP				
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準)			
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制)：20 W (IEC 60947-5-1))			
短路保護	是				
電流單獨的	是				
工作條件					
環境溫度	[°C]	0...40			
外殼防護等級	IP 67				
認證/測試					
ATEX標記	Ex II 3G EEx nA II T6 X				
	Ex II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC電磁兼容	EN 50295				
AS-i分類					
AS-i Profil	S-3.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代碼	[hex]	0.E			
AS-i證書待定	是				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	O-3	O-4
	插腳	2+4	2+4	4	4
機械技術數據					
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面				
尺寸	[mm]	45 x 83 x 25			
材質	PBT				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
供貨範圍	AC5003				
注釋					
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。				
	請勿將以下任何一點連接到外部電位：				
	I-, I+, I1, I2				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
	請您使用帶六角滾花螺母擰緊扭矩為0.8 Nm的M12接插件。				
包裝單位	1 件數				

AC007A




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL45 2DI 2DO T M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK-E:

連接器： M12; 編碼： A



1	輸入
2+4	感測器電源 L+
3	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-