

AC005S




安全AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL45 2SI 1DO M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC505S

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
電流損耗 [mA]	60
防護等級	III
Watchdog集成看門狗電路	是

輸入

數字輸入輸入電路	PNP/NPN
輸入感測器電源	AS-i

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...65
外殼防護等級	IP 65; (與扁平電纜FC下部模塊和AS-i扁平電纜連接)

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	
	EN 62061	附件E

安全分類

符合要求	ISO 13849-1: 2015 種類 3 / 4 *) , PL d / e *)
使用壽命 TM (Mission Time) [h]	175200



安全AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL45 2SI 1DO M12

AS-i分類

AS-i版本	2.11; 2.1
AS-i編址	紅外編址
擴展尋址模式	否
AS-i主站配置文件	M3; M4
AS-i Profil	S-7.B.0
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代碼 [hex]	B.0
AS-i認證	61901

機械技術數據

重量 [g]	285
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質	PBT

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色

附件

供貨範圍	下部模塊, AC5000
------	--------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

模塊下部的接點針, FK / PG:

連接

連接器: M12

	插座 I-1/2
1	電源 I+
2	輸入 I-1 (p)
3	電源 I-
4	輸入 I-2 (n)
5	不接線
	插座 I-2
1	輸入 I-2 (n)
2	電源 I-
3	不接線
4	不接線
5	不接線