

AC031S




AS interface安全監視器

Safety mon/1 ch. enhan. net

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC032S

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓公差	[%]	15
工作電壓	[V]	24 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	45
接通峰值電流	[mA]	600

介面

RS232

傳輸率	9600 Baud
-----	-----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-30...70
外殼防護等級	IP 20; (僅適用於用於電氣操作室或具備最低防護等級IP54的控制櫃。)	

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



AS interface 安全監視器

Safety mon/1 ch. enhan. net

安全分類	
符合要求	ISO 13849-1: 2015 PL e
	IEC 61508 SIL 3
使用壽命 TM (Mission Time) [h]	175200
使用壽命TM(額外指示)	20年
AS-i分類	
AS-i Profil	7.F
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代碼 [hex]	F
AS-i證書待定	是
機械技術數據	
重量 [g]	384
材質	PA 黑色
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
AS-i +	連接 AS-i
AS-i -	連接 AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	應用於致動器監控或連接其它AS-i網絡的安全AS-i輸出
L+	+24V DC 電源
M	GND 參考接地
FE	功能接地
1.Y1	EDM 1 輸入反饋電路/輸出電路 1
1.Y2	啟動輸入 輸出電路 1
1.13	輸出開關元件 1 輸出電路 1
1.14	輸出開關元件 1 輸出電路 1
1.23	輸出開關元件 2 輸出電路 1
1.24	輸出開關元件 2 輸出電路 1
1.32	Safety ON/信號輸出 輸出電路 1
2.Y1	EDM2 輸入反饋電路/輸出電路 2
2.Y2	啟動輸入 輸出電路 2
2.32	Safety ON/信號輸出 2 輸出電路 2