


AC1401



AS-Interface Profinet 閘道器

AS-i Gateway 1Master PN



應用	
應用	Profinet 閘道器
電氣數據	
工作電壓	[V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
電流損耗	[mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
AS-i電流損耗最大值	[mA] 500; (帶外部電源: 10 mA)
AS-i主機的數量	1
電氣隔離	是
輸出	
電壓範圍DC	[V] 根據PELV標準
介面	
通信接口	Ethernet
Ethernet - Modbus TCP	
傳輸率	10 MBaud; 100 MBaud
連接件型號	RJ45
協議	Modbus TCP
用途型號	編程
Ethernet - PROFINET	
傳輸率	100 MBaud
連接件型號	RJ45



AS-Interface Profinet 閘道器

AS-i Gateway 1Master PN

協議		PROFINET	
用途型號		數據傳遞	
接口說明		Device Class B	
Ethernet - TCP/IP			
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud	
連接件型號		RJ45	
協議		TCP/IP	
用途型號		編程	
Ethernet - UDP/IP			
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud	
連接件型號		RJ45	
協議		UDP/IP	
用途型號		編程	
工作條件			
環境溫度		[°C]	0...60
存儲溫度		[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 20	
認證/測試			
MTTF		[年]	46
AS-i分類			
AS-i版本		3.0	
AS-i主站配置文件		M4	
AS-i認證		97301	
機械技術數據			
重量		[g]	711
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質		鋁 粉末鍍層; 鋼板 鍍鋅的; PC	
顯示器/操作件			
顯示		功能	1 x LED, 紅色/綠色
			全圖像LCD顯示
附件			
供貨範圍		接線端子座	
附件(可選)		許可證: "CODESYS V3", E71400	
注釋			
包裝單位		1 件數	

AC1401



AS-Interface Profinet 閘道器

AS-i Gateway 1Master PN

電氣連接

接線端子: ...2.5 mm²

連接

	n.c.
	n.c.
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V