


AC1404



具PLC的AS-Interface ProfiNet開道器

SmartPLC DataLine 2ASi PN



電氣數據		
工作電壓	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
電流損耗	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	500; (帶外部電源: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
AS-i主機的數量		2
電氣隔離		是
輸出		
電壓範圍DC	[V]	根據PELV標準
介面		
通信接口		Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT		
協議		EtherCAT
用途型號		編程
Ethernet - EtherNet/IP		
協議		EtherNet/IP
用途型號		編程
Ethernet - Modbus TCP		
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud
連接件型號		RJ45
協議		Modbus TCP

AC1404



具PLC的AS-Interface ProfiNet開道器

SmartPLC DataLine 2ASi PN

用途型號		編程	
Ethernet - PROFINET			
傳輸率		100 MBaud	
連接件型號		RJ45	
協議		PROFINET	
用途型號		數據傳遞	
接口說明		Device Class B	
Ethernet - TCP/IP			
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud	
連接件型號		RJ45	
協議		TCP/IP	
用途型號		編程	
Ethernet - UDP/IP			
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud	
連接件型號		RJ45	
協議		UDP/IP	
用途型號		編程	
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...60	
存儲溫度	[°C]	-20...70	
外殼防護等級		IP 20	
認證/測試			
MTTF	[年]	37	
AS-i分類			
AS-i版本		3.0	
AS-i主站配置文件		M4	
AS-i認證		97301	
機械技術數據			
重量	[g]	726	
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質		鋁 粉末鍍層; 鋼板 鍍鋅的; PC	
顯示器/操作件			
顯示	功能	1 x LED, 紅色/綠色	
		全圖像LCD顯示	
附件			
供貨範圍		接線端子座	
注釋			
包裝單位		1 件數	



電氣連接

接線端子: ...2.5 mm²

連接

	AS-i 2+
	AS-i 2-
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V