


AC1423



具PLC的AS-Interface EtherNet/IP閘道器

SmartPLC DataLine 1ASi EIP



電氣數據

工作電壓	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
電流損耗	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	500; (帶外部電源: 10 mA)
AS-i主機的數量		1
電氣隔離		是

輸出

電壓範圍DC	[V]	根據PELV標準
--------	-----	----------

介面

通信接口		Ethernet; OPC-UA
------	--	------------------

Ethernet - EtherCAT

協議		EtherCAT
用途型號		編程

Ethernet - EtherNet/IP

協議		EtherNet/IP
用途型號		數據傳遞; 編程

Ethernet - Modbus TCP

傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud
連接件型號		RJ45
協議		Modbus TCP



具PLC的AS-Interface EtherNet/IP開道器

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

用途型號		編程	
Ethernet - TCP/IP			
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud	
連接件型號		RJ45	
協議		TCP/IP	
用途型號		編程	
Ethernet - UDP/IP			
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud	
連接件型號		RJ45	
協議		UDP/IP	
用途型號		編程	
工作條件			
環境溫度		[°C]	0...60
存儲溫度		[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 20	
認證/測試			
MTTF		[年]	43
AS-i分類			
AS-i版本		3.0	
AS-i主站配置文件		M4	
AS-i認證		97303	
機械技術數據			
重量		[g]	718.5
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質		鋁 粉末鍍層；鋼板 鍍鋅的；PC	
顯示器/操作件			
顯示		功能	1 x LED, 紅色/綠色
			全圖像LCD顯示
附件			
供貨範圍		接線端子座	
注釋			
包裝單位		1 件數	



具PLC的AS-Interface EtherNet/IP閘道器

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

電氣連接

接線端子: ...2.5 mm²

連接

