
AC1433

具**PLC**的**AS-Interface EtherCAT**閘道器

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT



應用		
應用		標準PLC和/或AS-i / EtherCAT閘道器
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...32 DC；(AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
電流損耗	[mA]	< 500；(AUX / AS-i 1)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	500；(帶外部電源：10 mA)
AS-i主機的數量		1
電氣隔離		是
輸出		
電壓範圍DC	[V]	根據PELV標準
介面		
通信接口		Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT		
協議		EtherCAT
用途型號		數據傳遞；編程
Ethernet - EtherNet/IP		
傳輸率		100 MBaud
協議		EtherNet/IP
用途型號		編程

AC1433

具**PLC**的**AS-Interface EtherCAT**閘道器

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT

Ethernet - Modbus TCP		
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud
連接件型號		RJ45
協議		Modbus TCP
用途型號		編程
Ethernet - TCP/IP		
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud
連接件型號		RJ45
協議		TCP/IP
用途型號		編程
Ethernet - UDP/IP		
傳輸率		10 MBaud; 100 MBaud
連接件型號		RJ45
協議		UDP/IP
用途型號		編程
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
MTTF	[年]	43
AS-i分類		
AS-i版本		3.0
AS-i主站配置文件		M4
AS-i認證		97304
機械技術數據		
重量	[g]	727
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁 粉末鍍層；鋼板 鍍鋅的；PC
顯示器/操作件		
顯示	功能	1 x LED, 紅色/綠色
		全圖像LCD顯示
附件		
供貨範圍		接線端子座
注釋		
包裝單位		1 件數

AC1433

具**PLC**的**AS-Interface EtherCAT**閘道器

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT

電氣連接

接線端子: ...2.5 mm²

連接

