AC1004


AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC1334

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 串聯接口 RS232C

應用		
應用		信號預處理的小型控制器
電氣數據		
工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根據PELV標準)
絶緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是
輸出		
電氣設計		AS-i
介面		
通信接口		RS232
RS232		
R232接口數		1
傳輸率		4800...62400 Baud
連接件型號		SUB-D
用途型號		編程
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60

AC1004

AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
衝擊/振動阻尼		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
AS-i分類		
AS-i主站配置文件		M1
AS-i認證		22502
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁
顯示器/操作件		
顯示	功能監控	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

螺絲接線端子: 7 x

連接

