

AC1005




具PLC的AS-Interface Profibus DP開道器

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1027 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。- 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 串聯接口 RS232C
- 2 Profibus-DP介面



應用

應用

做為小巧型控制器和開道器應用

電氣數據

工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC; 根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是

輸出

電氣設計

AS-i

介面

通信接口

RS232

RS232

R232接口數		1
傳輸率		4800...62400 Baud
連接件型號		SUB-D
用途型號		編程


AC1005



具PLC的AS-Interface Profibus DP閘道器

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

工作條件		
環境溫度	[°C] 0...60	
存儲溫度	[°C] -20...70	
允許最大的相對空氣濕度	[%] 95	
外殼防護等級	IP 20	
AS-i分類		
AS-i Profil	M1	
AS-i認證	22501	
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質	鋁	
顯示器/操作件		
顯示	功能監控	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
注釋		
注釋	Krones系統的更換設備應從Krones公司直接獲取。	
說明	該設備不是直接兼容的。	
包裝單位	Krones系統的更換設備應從Krones公司直接獲取。；該設備不是直接兼容的。	
	1 件數	
電氣連接		
螺絲接線端子: 5 x		
連接		



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1027 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有
所不同。- 請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。