


# AC1007



## AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

停產產品 - 存檔登錄



1 串聯接口 RS485



### 應用

應用

信號預處理的小型控制器

### 電氣數據

工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是

### 輸出

電氣設計

AS-i

### 介面

#### RS232

傳輸率	4800...62400 Baud
連接件型號	SUB-D

#### 工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20

### 認證/測試

衝擊/振動阻尼

< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)

# AC1007



## AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i分類		
AS-i主站配置文件		M1
AS-i認證		22503
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁
顯示器/操作件		
顯示	功能監控	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
螺絲接線端子: 5 x		
連接		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE