

# AC1008




具PLC的AS-Interface DeviceNet開道器

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1318

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 編程介面 RS232C
- 2 Devicenet介面



## 應用

應用

做為小巧型控制器和開道器應用

## 電氣數據

工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是

## 輸出

電氣設計

AS-i

## 介面

通信接口

RS232

## RS232

R232接口數		1
傳輸率		4800...62400 Baud
連接件型號		SUB-D
用途型號		編程

# AC1008



具PLC的AS-Interface DeviceNet開道器

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20

AS-i分類		
AS-i主站配置文件		M1
AS-i認證		22504

機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁

顯示器/操作件		
顯示	功能監控	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接  
螺絲接線端子: 5 x

連接

