

AC1014




具PLC的AS-Interface DeviceNet閘道器

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1324

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 編程介面 RS232C
- 2 Devicenet介面



應用

應用

做為小巧型控制器和閘道器應用

電氣數據

工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是

輸出

電氣設計

AS-i

介面

通信接口

RS232

RS232

R232接口數

1

傳輸率

4800...62400 Baud

連接件型號

SUB-D

用途型號

編程

AC1014



具PLC的AS-Interface DeviceNet開道器

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20

AS-i分類		
AS-i主站配置文件		M1
AS-i認證		22504

機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁

顯示器/操作件		
顯示	功能監控	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
------	--	--

螺絲接線端子: 7 x

連接		
----	--	--

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE