

AC1015




AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2215

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
應用	延長AS-i 網絡100 m	
電氣數據		
電流損耗	[mA]	2
輸出		
電氣設計	AS-i	
電流單獨的	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級	IP 67	
顯示器/操作件		
顯示	操作	2 x LED, 綠色
注釋		
注釋	AS-i extender不占用從站地址。	
	每個主機主線的從站總數保持不變。	
	無需設定參數。	
包裝單位	1 件數	

AC1015




AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

電氣連接

連接器：M12; 編碼：A



連接