


AC1146



AS-Interface診斷模塊

AS-i Tuner IP67



應用	
應用	AS-i診斷工具
電氣數據	
額定電壓DC [V]	26.5...31.6
AS-i電流損耗最大值 [mA]	60
反相保護	是
低壓監控	是
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...55
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
MTTF [年]	140
機械技術數據	
重量 [g]	199.2
材質	PBT

AC1146



AS-Interface診斷模塊

AS-i Tuner IP67

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	報警	LED, 黃色
	故障	LED, 紅色


附件	
附件(可選)	下部模塊:, AC5000

注釋	
注釋	無需編址
	AS-i分配器插孔最大的電流負載為1 A
包裝單位	1 件數

電氣連接

模塊下部的接點針, FK:

連接器: M12; 編碼: A



1	AS-i 12分配插座 M12
	AS-i +
3	AS-i -