


AC1308



具PLC的AS-Interface DeviceNet閘道器

ControllerE 1Master DN RS232

停產產品 - 存檔登錄



- 1 顯示
- 2 按鈕
- 3 DeviceNet介面



應用

應用

分散式控制器；DeviceNet閘道器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		1

介面

通信接口

RS232; CAN

CAN

協議

DeviceNet

用途型號

數據傳遞

接口說明

Group 2 only Slave

AC1308



具PLC的AS-Interface DeviceNet開道器

ControllerE 1Master DN RS232

RS232		
R232接口數		1
傳輸率		9600...115200 Baud
連接件型號		RJ11
用途型號		編程
接口說明		電氣隔離
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i認證		61111
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁; 鋼板 鍍鋅的
顯示器/操作件		
顯示	功能	3 x LED, 紅色
		4 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
		全圖像LCD顯示
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		

