


停產產品 - 存檔登錄



應用

應用

分散式控制器；乙太網IP閘道器；網絡服務器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 700
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		1

介面

通信接口	RS232; Ethernet
乙太網	
傳輸率	10; 100
協議	Modbus TCP; TCP/IP
用途型號	數據傳遞

RS232

R232接口數	1
傳輸率	9600...115200 Baud

AC1309



具PLC的AS-Interface Modbus/TCP

ControllerE 1Mstr EN RS232

連接件型號	RJ11
用途型號	編程
接口說明	電氣隔離

工作條件	
環境溫度 [°C]	0...60
存儲溫度 [°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度 [%]	95
外殼防護等級	IP 20

AS-i分類	
AS-i版本	2.1
AS-i主站配置文件	M3
AS-i認證	61109

機械技術數據	
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
材質	鋁; 鋼板 鍍鋅的

顯示器/操作件		
顯示	功能	3 x LED, 紅色
		4 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
		全圖像LCD顯示

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
連接	

