


AC1310



具PLC的AS-Interface Modbus/TCP

ControllerE 2Mstr EN RS232

停產產品 - 存檔登錄



應用	
應用	分散式控制器；乙太網IP閘道器；網絡服務器
電氣數據	
工作電壓 [V]	24 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]	< 700
AS-i電流損耗最大值 [mA]	10
消耗功率最大值 [VA]	10
AS-i主機的數量	2
介面	
通信接口	RS232; Ethernet
乙太網	
傳輸率	10; 100
協議	Modbus TCP; TCP/IP
用途型號	數據傳遞
RS232	
R232接口數	1
傳輸率	9600...115200 Baud

AC1310



具PLC的AS-Interface Modbus/TCP

ControllerE 2Mstr EN RS232

連接件型號		RJ11	
用途型號		編程	
接口說明		電氣隔離	
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...60	
存儲溫度	[°C]	-20...70	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95	
外殼防護等級		IP 20	
AS-i分類			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M3	
AS-i認證		61110	
機械技術數據			
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質		鋁；鋼板 鍍鋅的	
顯示器/操作件			
顯示	功能	4 x LED, 紅色	
		5 x LED, 綠色	
		3 x LED, 黃色	
		全圖像LCD顯示	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
連接			

