


# AC1314



具PLC的AS-Interface DeviceNet開道器

ControllerE 2Master DN RS232

停產產品 - 存檔登錄



- 1 顯示
- 2 按鈕
- 3 DeviceNet介面



## 應用

應用

分散式控制器；DeviceNet開道器

## 電氣數據

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 工作電壓        | [V]  | 24 DC |
| 電流損耗        | [mA] | < 500 |
| AS-i電流損耗最大值 | [mA] | 10    |
| 消耗功率最大值     | [VA] | 10    |
| AS-i主機的數量   |      | 2     |

## 介面

|      |            |
|------|------------|
| 通信接口 | RS232; CAN |
|------|------------|

## CAN

|      |                    |
|------|--------------------|
| 協議   | DeviceNet          |
| 用途型號 | 數據傳遞               |
| 接口說明 | Group 2 only Slave |

# AC1314



具PLC的AS-Interface DeviceNet開道器

ControllerE 2Master DN RS232

| RS232       |      |                    |
|-------------|------|--------------------|
| R232接口數     |      | 1                  |
| 傳輸率         |      | 9600...115200 Baud |
| 連接件型號       |      | RJ11               |
| 用途型號        |      | 編程                 |
| 接口說明        |      | 電氣隔離               |
| 工作條件        |      |                    |
| 環境溫度        | [°C] | 0...60             |
| 存儲溫度        | [°C] | -20...70           |
| 允許最大的相對空氣濕度 | [%]  | 95                 |
| 外殼防護等級      |      | IP 20              |
| AS-i分類      |      |                    |
| AS-i版本      |      | 2.1                |
| AS-i主站配置文件  |      | M3                 |
| AS-i認證      |      | 61112              |
| 機械技術數據      |      |                    |
| 重量          | [g]  | 549.4              |
| 外殼          |      | 應用於DIN軌道安裝的外殼      |
| 材質          |      | 鋁; 鋼板 鍍鋅的          |
| 顯示器/操作件     |      |                    |
| 顯示          | 功能   | 4 x LED, 紅色        |
|             |      | 3 x LED, 綠色        |
|             |      | 3 x LED, 黃色        |
|             |      | 全圖像LCD顯示           |
| 注釋          |      |                    |
| 包裝單位        |      | 1 件數               |
| 電氣連接        |      |                    |
| 連接          |      |                    |

