

AC1321




具PLC的AS-Interface CANopen閘道器

ControllerE 1Mstr CO RS232

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC1331

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

分散式控制器；CANopen閘道器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	< 500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		1

介面

通信接口

RS232; CAN

CAN

CAN接口數

1

協議

CANopen



具PLC的AS-Interface CANopen閘道器

ControllerE 1Mstr CO RS232

用途型號	數據傳遞		
RS232			
R232接口數	1		
傳輸率	9600...115200 Baud		
連接件型號	RJ11		
用途型號	編程		
接口說明	電氣隔離		
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...60	
存儲溫度	[°C]	-20...70	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95	
外殼防護等級	IP 20		
AS-i分類			
AS-i版本	2.1		
AS-i主站配置文件	M3		
機械技術數據			
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼		
材質	鋁；鋼板 鍍鋅的		
顯示器/操作件			
顯示	功能	3 x LED, 紅色	
		2 x LED, 綠色	
		2 x LED, 黃色	
		全圖像LCD顯示	
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			
連接			

