


AC1325



AS-Interface Profibus DP 閘道器

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

停產產品 - 存檔登錄



- 1 顯示
- 2 按鈕
- 3 Profibus-DP 介面



應用

應用 做為具AS-i主機的Profibus DP閘道器應用

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC; (符合cULus - Class 2標準)
絕緣等級	[V]	500
電流損耗	[mA]	< 400
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		1
電氣隔離		是

介面

通信接口 PROFIBUS

PROFIBUS

傳輸標準	EN 50170
傳輸率	12 MBaud
協議	Profibus DP
用途型號	數據傳遞
接口說明	診斷功能

工作條件

環境溫度 [°C] 0...60

AC1325



AS-Interface Profibus DP 閘道器

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20

AS-i分類

AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i認證		61105

機械技術數據

重量	[g]	545.6
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁; 鋼板 鍍鋅的

顯示器/操作件

顯示	功能	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
		全圖像LCD顯示

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

連接

