

AC1335




AS-Interface Profibus DP 閘道器

AS-i DP Gateway 1 Master

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC1375

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

Profibus DP 閘道器

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (AS-i)
絕緣等級	[V]	500
AS-i 電流損耗最大值	[mA]	200
消耗功率最大值	[VA]	4
AS-i 主機的數量		1
電氣隔離		是

輸出

電氣設計

AS-i

介面

通信接口


PROFIBUS



AS-Interface Profibus DP 閘道器

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
傳輸標準		EN 50170
傳輸率		12 MBaud
協議		Profibus DP
用途型號		數據傳遞
接口說明		診斷功能
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i認證		63501
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁; 鋼板 鍍鋅的
顯示器/操作件		
顯示	功能	2 x LED, 紅色
		1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
		全圖像LCD顯示
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-