


AC1345



具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

ControllerE 1Mstr DP RS232

停產產品 - 存檔登錄



1 顯示



應用

應用

分散式控制器；Profibus DP 閘道器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
絕緣等級	[V]	500
電流損耗	[mA]	< 500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		1
電氣隔離		是

介面

通信接口

RS232; PROFIBUS

PROFIBUS

傳輸標準	EN 50170
傳輸率	12 MBaud



具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

ControllerE 1Mstr DP RS232

協議		Profibus DP	
用途型號		數據傳遞	
接口說明		診斷功能	
RS232			
R232接口數		1	
傳輸率		9600...115200 Baud	
連接件型號		RJ11	
用途型號		編程	
接口說明		電氣隔離	
工作條件			
環境溫度		[°C]	0...60
存儲溫度		[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度		[%]	95
外殼防護等級		IP 20	
AS-i分類			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M3	
機械技術數據			
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸		[mm]	86 x 131 x 107
材質		鋁；鋼板 鍍鋅的	
顯示器/操作件			
顯示		功能	2 x LED, 紅色
			2 x LED, 綠色
			2 x LED, 黃色
			全圖像LCD顯示
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
連接			

