


AC1346



具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

ControllerE 2Mstr DP RS232

停產產品 - 存檔登錄



1 顯示



應用

應用

分散式控制器；Profibus DP 閘道器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
絕緣等級	[V]	500
電流損耗	[mA]	< 500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		2
電氣隔離		是

介面

通信接口



具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

ControllerE 2Mstr DP RS232

協議	Profibus DP	
用途型號	數據傳遞	
接口說明	診斷功能	
RS232		
R232接口數	1	
傳輸率	9600...115200 Baud	
連接件型號	RJ11	
用途型號	編程	
接口說明	電氣隔離	
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級	IP 20	
AS-i分類		
AS-i版本	2.1	
AS-i主站配置文件	M3	
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	86 x 131 x 107
材質		