

AC1356




具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC1412

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 顯示



應用

應用

分散式控制器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
絕緣等級	[V]	500
電流損耗	[mA]	< 400
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		2
電氣隔離		是

介面

通信接口

RS232; Ethernet; PROFIBUS



具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

Ethernet - CAA		
協議	CAA	
Ethernet - Modbus TCP		
傳輸率	10 MBaud; 100 MBaud	
連接件型號	RJ45	
協議	Modbus TCP	
用途型號	編程	
PROFIBUS		
傳輸率	12 MBaud	
協議	Profibus DP	
用途型號	數據傳遞	
RS232		
R232接口數	1	
傳輸率	9600...115200 Baud	
連接件型號	RJ11	
用途型號	編程	
接口說明	電氣隔離	
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 20	
AS-i分類		
AS-i版本	2.11; 3.0	
AS-i主站配置文件	M4	
機械技術數據		
重量	[g]	604.5
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質	鋁; 鋼板 鍍鋅的	
顯示器/操作件		
顯示	功能	3 x LED, 紅色
		3 x LED, 綠色
		4 x LED, 黃色
		全圖像LCD顯示
注釋		
包裝單位	1 件數	

AC1356



具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

電氣連接

連接

