

AC2414




AS-Interface CompactLine模塊

CompactModule 4DI M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2410

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用	現場安裝
----	------

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 242

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	20...30
輸入電流負載最大值 [mA]	200
輸入電流高 [mA]	> 5
輸入電流低 [mA]	< 1.5
開關級別高 [V]	> 10
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

AC2414



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactModule 4DI M12

工作條件						
環境溫度		[°C]		-25...80		
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i Profil		S-0.0				
AS-i I/O配置		[hex]		0		
AS-i ID代碼		[hex]		0		
AS-i認證		06601				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		插座	I-1	I-2	I-3	I-4
		插腳	2+4	2+4	2+4	2+4
機械技術數據						
材質		PUR				
顯示器/操作件						
顯示		操作		LED, 綠色		
		功能		LED, 黃色		
注釋						
包裝單位		1 件數				
電氣連接						
電纜: 2 m						
連接器: M12; 編碼: A						
						


AC2414



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactModule 4DI M12

連接



1	感測器電源 L+
2+4	已連接 數據輸入
3	感測器電源 L-