

AC2415




AS-Interface CompactLine 模塊

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2411

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 142
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：2; 數字輸出數量：2
---------	-------------------

輸入

數字輸入數	2
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	20...30
輸入電流負載最大值 [mA]	100



AS-Interface CompactLine 模塊

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
數字輸出數量		2
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	10...30; (根據PELV標準; 經由圓形電纜)
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i Profil		S-3.0
AS-i I/O配置	[hex]	3
AS-i ID代碼	[hex]	0
AS-i認證		05801
數據位	數據位	D0 D1 D2 D3
	插座	I-1 I-2 O-3 O-4
	插腳	2+4 2+4 4 4
機械技術數據		
材質		PUR
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 黃色
注釋		
注釋		輸入和輸出不允許連接電流。
包裝單位		1 件數

AC2415




AS-Interface CompactLine 模塊

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


電氣連接

電纜: 2 m; 5 x 1.5 mm²

連接



; 編碼: A



1	輸入
2+4	感測器電源 L+
3	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-