

AC2437




AS-Interface CompactLine 模塊

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2465

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓 [V]

26.5...31.6 DC

電流損耗 [mA]

< 75

當前負載總數最大值 [A]

4

Watchdog集成看門狗電路

是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量：4

輸出

電氣設計

AS-i

數字輸出數量

4

電路

PNP

電壓範圍DC [V]

10...30; (根據PELV標準; 經由圓形電纜)

每個輸出最大電流負載 [mA]

2000

短路保護

是

電流單獨的

是

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80



AS-Interface CompactLine 模塊

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i Profil	S-8.0
-------------	-------

AS-i I/O配置	[hex] 8
------------	---------

AS-i ID代碼	[hex] 0
-----------	---------

AS-i認證	08901
--------	-------

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插腳	4	4	4	4

機械技術數據

材質	PUR
----	-----

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 黃色


注釋

包裝單位	1 件數
------	------


電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 5 x 1.5 mm²

連接器: M12; 編碼: A



連接



3	外部電源 -
4	開關輸出 +
5	安全引線 (PE)