


AC2464



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLineM12 4DI M12



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

AS-i電流損耗最大值

[mA]

250

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸入數: 4

輸入

數字輸入數

4

數字輸入輸入電路

PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)

輸入感測器電源

AS-i

電源

[V]

20...30; (DC)

輸入電流負載最大值

[mA]

200

輸入電流限制

[mA]

15

輸入電流高

[mA]

6...10



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLineM12 4DI M12

輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-25...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x)

認證/測試		
EMC 電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[年]	382
UL 認證	電源	Class 2

AS-i 分類					
AS-i 版本		2.11; 3.0			
AS-i 編址		紅外編址			
擴展尋址模式		否			
AS-i 主站配置文件		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-0.0.E			
AS-i I/O 配置	[hex]	0			
AS-i ID 代碼	[hex]	0.E			
AS-i 認證		40501			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	2+4	2+4	2+4	2+4

機械技術數據	
重量	[g] 301.5
外殼	經由 M12 連接器的 AS-i 電壓
材質	PA; 插座: 黃銅 鍍銀的; O 形環: FKM

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色 I1...I4
	操作	LED, 綠色 AS-i
	故障	LED, 紅色

電氣連接	
模塊連接	M12

附件	
附件(可選)	不鏽鋼套, 應用於在高機械應力情況下的安裝, E70402

注釋	
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	連接件與 AS-i 電纜電流連接。

AC2464



AS-Interface CompactLine模塊

CompactLineM12 4DI M12

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - AS-i

連接器：M12; 編碼：A



1	AS-i +
3	AS-i -

電氣連接 - 製程連接

連接器：M12; 編碼：A



1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接 1
3	感測器電源 L-
5	功能接地