


# AC2466



## AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLineM12 4 DI 4 DO



應用	
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	40
當前負載總數最大值 [A]	4
附加電源 [V]	20...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗 [mA]	4600; (AUX)
Watchdog集成看門狗電路	是
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入	
數字輸入數	4

# AC2466



## AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLineM12 4 DI 4 DO

數字輸入輸入電路		PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源		AUX
電源	[V]	20...30; (DC)
輸入電流負載最大值	[mA]	500
輸入電流限制	[mA]	15
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
<b>輸出</b>		
數字輸出數量		4
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	20...30; (AUX)
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
最大輸出負載總電流	[A]	4
短路保護		是
電流單獨的		是
緻動器電源輸出		AUX
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-25...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x)
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2 EN 62026-2 EN 50581
MTTF	[年]	204
UL認證		電源 Class 2
<b>AS-i分類</b>		
AS-i版本		2.11; 3.0
AS-i編址		紅外編址
擴展尋址模式		否
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.0.E
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0.E
AS-i認證		92301

# AC2466



## AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLineM12 4 DI 4 DO

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
輸入		1	2	3	4
插座		I-1	I-2	I-3	I-4
插腳		2+4	2+4	2+4	2+4
輸出		1	2	3	4
插座		O-1	O-2	O-3	O-4
插腳		4	4	4	4

機械技術數據	
重量 [g]	362.5
安裝方式	AS-i 扁平電纜連接
材質	PA; 插座: 黃銅 鍍鎳的; 下部模塊螺紋套: 黃銅 鍍鎳的; O形環: FKM; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的

顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 LED, 黃色 I1...I4, O1...O4
	操作 LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障 LED, 紅色


電氣連接	
模塊連接	扁形電纜

附件	
附件(可選)	不鏽鋼套, 應用於在高機械應力情況下的安裝, E70402

注釋	
包裝單位	1 件數

### 電氣連接 - 輸入

連接器: M12; 編碼: A



1	輸入
2+4	感測器電源 L+
3	數據輸入 1 內部橋接
3	感測器電源 L-
5	功能接地

# AC2466




## AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLineM12 4 DI 4 DO

### 電氣連接 - 輸出

連接器：M12; 編碼：A



3	輸出 外部電源 AUX -
4	開關輸出
5	功能接地 (FE)
1, 2	不接線