


AC2468



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM12 4 DI-Y A/B M12



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

AS-i電流損耗最大值

[mA]

250

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸入數: 4

輸入

數字輸入數

4

數字輸入輸入電路

PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)

輸入感測器電源

AS-i

電源

[V]

20...30; (DC)

輸入電流負載最大值

[mA]

200

輸入電流限制

[mA]

15

輸入電流高

[mA]

6...10



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM12 4 DI-Y A/B M12

輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-25...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC 電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[年]	383
UL 認證	電源	Class 2

AS-i分類					
AS-i版本		2.11; 3.0			
AS-i編址		紅外編址			
擴展尋址模式		是			
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-0.A.E			
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
AS-i認證		126401			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插腳	4	2 4	4	2 4

機械技術數據	
重量	[g]
材質	303 PA; 插座: 黃銅 鍍銀的; O形環: FKM

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色 I1...I4
	操作	LED, 綠色 AS-i
	故障	LED, 紅色

電氣連接	
模塊連接	M12

附件	
附件 (可選)	不鏽鋼套, 應用於在高機械應力情況下的安裝, E70402

注釋	
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位: I-, I+, I1, I2, I3, I4 連接件與AS-i電纜電流連接。
包裝單位	1 件數



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM12 4 DI-Y A/B M12

電氣連接 - AS-i


連接器：M12; 編碼：A




- | | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |

電氣連接 - 製程連接

連接



連接器：M12; 編碼：A



- | | |
|---|-----------|
| | 輸入 |
| 1 | 感測器電源 + |
| 2 | 數據輸入 |
| 3 | 感測器電源 - |
| 4 | 數據輸入 |
| 5 | 功能接地 (FE) |