


AC2482



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 2DI 2DO



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

AS-i電流損耗最大值

[mA]

230

Watchdog集成看門狗電路

是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2

輸入

數字輸入數

2

數字輸入輸入電路

PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)

輸入感測器電源

AS-i

電源

[V]

18...30; (DC)

輸入電流負載最大值

[mA]

180; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 180 mA)

開關級別高

[V]

> 11

數字輸入保護短路

是

輸出

數字輸出數量

2

電壓範圍DC

[V]

18...30

每個輸出最大電流負載

[mA]

180; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 180 mA)

短路保護

是

電流單獨的

否



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 2DI 2DO

緻動器電源輸出		AS-i				
工作條件						
環境溫度	[°C]	-25...60				
存儲溫度	[°C]	-25...60				
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90;（非凝結）				
海拔高度最大值	[m]	2000				
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	[年]	261				
UL認證		電源		Class 2		
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-B.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	B				
AS-i ID代碼	[hex]	A.E				
AS-i認證		100901				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	-	-	3	4
		插座	-	-	I-3	I-4
		插腳	-	-	4	4
		輸出	1	2	-	-
		插座	O-1	O-2	-	-
		插腳	4	4	-	-
參數位		參數位	名稱			
		P0	不接線			
		P1	外圍故障指示	: 1	已啟用	/ 0 無效
		P2	不接線			
		P3	不接線			
機械技術數據						
重量	[g]	111				
安裝方式		背牆安裝				
尺寸	[mm]	90.5 x 30 x 23.5				
材質		PBT				
顯示器/操作件						
顯示		開關狀態	LED, 黃色 I1...I2, O1...O2			
		操作	LED, 綠色 AS-i			
		故障	LED, 紅色			
電氣連接						
模塊連接		M12				




附件	
供貨範圍	標籤
	保護蓋：2
附件(可選)	保護蓋：M8, E73005
	扁平電纜絕緣替代連接器：1 m, 圓形電纜, E70582
	扁平電纜絕緣替代連接器：M12, E70096
	DIN軌道適配器：, E73006

注釋	
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：
	I-, I+, I1, I2
	連接件與AS-i電纜電流連接。
包裝單位	1 件數

電氣連接

電氣連接 - AS-i


連接器：1 x M12; 編碼：A



1	AS-i +
3	AS-i -

電氣連接 - 輸入

連接器：2 x M8; 編碼：A



	輸入
1	感測器電源 L+
3	感測器電源 L-
4	數據輸入




AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 2DI 2DO

電氣連接 - 輸出

連接器: 2 x M8; 編碼: A



1	輸出
3	不接線
4	內部電壓 E-
	開關輸出 +