


AC2484



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 4DI



應用	
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	230
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
輸入	
數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	18...30; (DC)
輸入電流負載最大值 [mA]	180
開關級別高 [V]	> 11
數字輸入保護短路	是
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...60
存儲溫度 [°C]	-25...60
允許最大的相對空氣濕度 [%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值 [m]	2000
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68



認證/測試																															
EMC 電磁兼容	EN 62026-2 EN 50581																														
MTTF [年]	256																														
UL 認證	電源 Class 2																														
AS-i 分類																															
AS-i 版本	2.11; 3.0																														
擴展尋址模式	是																														
AS-i 主站配置文件	M2; M3; M4																														
AS-i Profil	S-0.A.E																														
AS-i I/O 配置 [hex]	0																														
AS-i ID 代碼 [hex]	A.E																														
AS-i 認證	100801																														
數據位	<table border="1"> <thead> <tr> <th>數據位</th> <th>D0</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輸入</td> <td>I-1</td> <td>I-2</td> <td>I-3</td> <td>I-4</td> </tr> </tbody> </table>	數據位	D0	D1	D2	D3	輸入	I-1	I-2	I-3	I-4																				
數據位	D0	D1	D2	D3																											
輸入	I-1	I-2	I-3	I-4																											
參數位	<table border="1"> <thead> <tr> <th>參數位</th> <th>名稱</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P0</td> <td>不接線</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P1</td> <td>外圍故障指示</td> <td>: 1</td> <td>已啟用</td> <td>/ 0</td> <td>無效</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>不接線</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>不接線</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	參數位	名稱					P0	不接線					P1	外圍故障指示	: 1	已啟用	/ 0	無效	P2	不接線					P3	不接線				
參數位	名稱																														
P0	不接線																														
P1	外圍故障指示	: 1	已啟用	/ 0	無效																										
P2	不接線																														
P3	不接線																														
機械技術數據																															
重量 [g]	110.5																														
安裝方式	背牆安裝																														
尺寸 [mm]	90.5 x 30 x 23.5																														
材質	PBT																														
顯示器/操作件																															
顯示	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>開關狀態</td> <td>LED, 黃色 I1...I4</td> </tr> <tr> <td>操作</td> <td>LED, 綠色 AS-i</td> </tr> <tr> <td>故障</td> <td>LED, 紅色</td> </tr> </tbody> </table>	開關狀態	LED, 黃色 I1...I4	操作	LED, 綠色 AS-i	故障	LED, 紅色																								
開關狀態	LED, 黃色 I1...I4																														
操作	LED, 綠色 AS-i																														
故障	LED, 紅色																														
電氣連接																															
模塊連接	M12																														
附件																															
供貨範圍	標籤 保護蓋: 2																														
附件(可選)	保護蓋: M8, E73005 扁平電纜絕緣替代連接器: 1 m, 圓形電纜, E70583 扁平電纜絕緣替代連接器: M12, E70096 DIN 軌道適配器:, E73006																														
注釋																															
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位: I-, I+, I1, I2, I3, I4 連接件與 AS-i 電纜電流連接。																														
包裝單位	1 件數																														

AC2484




AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 4DI

電氣連接 - AS-i


連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	AS-i +
3	AS-i -

電氣連接 - 輸入

連接器: 4 x M8; 編碼: A



	輸入
1	感測器電源 L+
3	感測器電源 L-
4	數據輸入