


AC2488



AS-Interface CompactLine 模塊
CompactM8 8DI



應用	
設計	僅應用於具AS-i主機的運行，主機行規M4
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	230
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數：8
輸入	
數字輸入數	8
數字輸入輸入電路	PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	18...30; (DC)
輸入電流負載最大值 [mA]	180
開關級別高 [V]	> 11
數字輸入保護短路	是



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 8DI

工作條件							
環境溫度	[°C]	-25...60					
存儲溫度	[°C]	-25...60					
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)					
海拔高度最大值	[m]	2000					
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68					
認證/測試							
EMC電磁兼容		EN 62026-2					
		EN 50581					
MTTF	[年]	150					
UL認證		電源			Class 2		
AS-i分類							
AS-i版本		3.0					
擴展尋址模式		是					
AS-i主站配置文件		M4					
AS-i Profil		S-7.A.A					
AS-i I/O配置	[hex]	7					
AS-i ID代碼	[hex]	A.A					
AS-i認證		100701					
參數位		參數位	名稱				
		P0	不接線				
		P1	外圍故障指示	: 1	已啟用	/ 0	無效
		P2	不接線				
		P3	不接線				
機械技術數據							
重量	[g]	150.5					
安裝方式		背牆安裝					
尺寸	[mm]	134.5 x 30 x 23.5					
材質		PBT					
顯示器/操作件							
顯示		開關狀態			LED, 黃色 I1...I8		
		操作			LED, 綠色 AS-i		
		故障			LED, 紅色		
電氣連接							
模塊連接		M12					
附件							
供貨範圍		標籤					
		保護蓋: 2					
附件(可選)		保護蓋: M8, E73005					
		扁平電纜絕緣替代連接器: 1 m, 圓形電纜, E70583					
		扁平電纜絕緣替代連接器: M12, E70096					
		DIN軌道適配器:, E73007					




AS-Interface CompactLine 模塊
CompactM8 8DI

注釋	
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位： I-, I+, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 連接件與AS-i電纜電流連接。
包裝單位	1 件數

電氣連接 - AS-i


連接器：1 x M12; 編碼：A



1	AS-i +
3	AS-i -

電氣連接 - 輸入

連接器：8 x M8; 編碼：A



1	輸入
3	感測器電源 L+
4	感測器電源 L-
	數據輸入