




AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5202

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 固定紅外線適配器
2 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	150
當前負載總數最大值	[A]	0.1; (應用於兩個輸出和感測器電源的總電流由AS-i供應。: 100 mA)
Watchdog集成看門狗電路		是

輸入

數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	21...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計		AS-i
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	AS-i
每個輸出最大電流負載	[mA]	100



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

短路保護	是				
電流單獨的	否				
工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
外殼防護等級	IP 67				
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
AS-i分類					
AS-i版本	2.1				
擴展尋址模式	是				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	插腳	4	2	4	2
	輸出	1	2	-	-
	插座	I-1/2	I-3/4	-	-
	插腳	2	2	-	-
機械技術數據					
重量	[g]	107.4			
安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面				
材質	PBT				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
附件(可選)	下部模塊				
注釋					
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：				
	I-1/2, I-3/4				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
包裝單位	1 件數				



AS-Interface ClassicLine 模塊


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

電氣連接


模塊下部的接點針，FK / PG:

連接

I-1/2



I-3/4



連接器：M12