




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5203

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量：3
---------	----------

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	3
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 15...30; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA] 1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保護	是
電流單獨的	是


工作條件

環境溫度	[°C] -25...70
外殼防護等級	IP 67



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine 3DO T M12

認證/測試		
EMC 電磁兼容	EN 50295	
AS-i 分類		
AS-i 版本		2.1
擴展尋址模式		是
AS-i Profil		S-8.A.E
AS-i I/O 配置 [hex]		8
AS-i ID 代碼 [hex]		A.E
機械技術數據		
重量 [g]		108.6
安裝方式		扁平電纜下部模塊的 AS-i 介面
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色
附件		
附件(可選)		下部模塊
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
模塊下部的接點針, FK-E:		
連接器: M12; 編碼: A		
		
1	輸出	
2	不接線	
3	不接線	
4	外部電源 AUX -	
5	開關輸出 +	
	不接線	