AC2505


AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI M12

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC5205

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 標籤
2 固定紅外線適配器

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	240
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i

AC2505

AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI M12

工作條件						
環境溫度	[°C]	-25...70				
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i版本		2.1				
AS-i編址		紅外編址				
擴展尋址模式		否				
AS-i Profil		S-0.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0				
AS-i ID代碼	[hex]	0.E				
AS-i認證		39101				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	1	2	3	4
		插座	I-1	I-2	I-3	I-4
		插脚	2+4	2+4	2+4	2+4
機械技術數據						
重量	[g]	118.8				
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面				
材質		PBT				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		故障	LED, 紅色			
		功能	LED, 黃色			
附件						
附件(可選)		下部模塊				
注釋						
注釋		請勿將以下任何一點連接到外部電位： I-, I+, I1, I2, I3, I4 連接件與AS-i電纜電流連接 。				
包裝單位		1 件數				

AC2505

AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器： M12; 編碼： A



	輸入
1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-
5	不接線