


AC2516



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



應用		
應用	現場安裝	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	157
反相保護		是
附加電源	[V]	24...30 DC; (AUX)
附加電源		可選
其它電源的最大電流消耗	[mA]	550; (AUX)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	類比輸入數: 4	
輸入		
輸入電流負載最大值	[mA]	100
類比輸入數	4; (連接2線制、3線制和4線制感測器)	
類比輸入(電流)	[mA]	4...20
類比輸入防止短路		否
類比輸入的分辨率		16 (1 bit = 1 µA)
精密類比輸入	[%]	0,5
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)

AC2516



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	115

AS-i分類

AS-i編址		編址插座；紅外編址
AS-i主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3.E

機械技術數據

重量	[g]	222
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質		PBT
旋緊扭矩	[Nm]	0.6...0.8

顯示器/操作件

顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AI1...AI4
	診斷	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

附件


附件(可選)	下部模塊
--------	------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器：M12; 編碼：A



1	感測器電源 +24V
2	AI + 類比輸入
3	感測器電源 0V
4	AI - 類比輸入 0V
5	功能接地