


# AC2518



## AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



應用		現場安裝
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓 [V]		26.5...31.6 DC
AS-i 電流損耗最大值 [mA]		157
反相保護		是
附加電源 [V]		24...30 DC; (AUX)
附加電源		可選
其它電源的最大電流消耗 [mA]		550; (AUX)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 4
輸入		
精密類比輸入 [%]		0,5
輸出		
類比輸出數量		4; (連接2線制致動器)
類比電流輸出 [mA]		0...20
負載最大值 [Ω]		600
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 μA)
致動器電源輸出		AS-i / AUX
工作條件		
環境溫度 [°C]		0...70
存儲溫度 [°C]		-20...85

# AC2518



## AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

允許最大的相對空氣濕度 [%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值 [m]	2000
外殼防護等級	IP 67

認證/測試		
EMC 電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF [年]	135	

AS-i 分類		
AS-i 編址	編址插座; 紅外編址	
AS-i 主站配置文件	M3; M4	
AS-i Profil	S-7.3.6	
AS-i I/O 配置 [hex]	7	
AS-i ID 代碼 [hex]	3.6	

機械技術數據		
重量 [g]	224.65	
安裝方式	扁平電纜下部模塊的 AS-i 介面	
材質	PBT	
旋緊扭矩 [Nm]	0.6...0.8	

顯示器/操作件		
顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AO1...AO4
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色


電氣連接		
模塊連接	扁平電纜	

附件		
附件(可選)	下部模塊	

注釋		
包裝單位	1 件數	

### 電氣連接

連接器: M12; 編碼: A



1	AO+ 類比輸出
2	n.c.
3	AO- 類比輸出 0V
4	n.c.
5	功能接地