




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	157
反相保護		是
附加電源	[V]	24...30 DC; (AUX)
附加電源		可選
其它電源的最大電流消耗	[mA]	550; (AUX)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 4
輸入		
精密類比輸入	[%]	0,5
輸出		
類比輸出數量		4; (連接2線制致動器)
類比電壓輸出	[V]	0...10
負載電阻最小值	[Ω]	1200
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 mV)
致動器電源輸出		AS-i / AUX
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...85

AC2519



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC 電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	145

AS-i 分類

AS-i 編址		編址插座; 紅外編址
AS-i 主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.6
AS-i I/O 配置	[hex]	7
AS-i ID 代碼	[hex]	3.6

機械技術數據

重量	[g]	219.3
安裝方式		扁平電纜下部模塊的 AS-i 介面
材質		PBT
旋緊扭矩	[Nm]	0.6...0.8

顯示器/操作件

顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AO1...AO4
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

附件


附件 (可選)	下部模塊
---------	------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: M12; 編碼: A



1	AO+ 類比輸出
2	n.c.
3	AO- 類比輸出 0V
4	n.c.
5	功能接地