


AC2520



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 標籤
- 2 固定紅外線適配器



產品特徵

輸入和輸出總數	Pt100輸入數: 4
測量範圍 [°C]	-200...850

應用

應用	現場安裝
----	------

電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	80
反相保護	是
當前負載總數最大值 [A]	0.08

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	Pt100輸入數: 4
---------	-------------

輸入

Pt100輸入數	4
輸入感測器電源	AS-i
數字輸入保護短路	是
類比輸入數	連接2線制和4線制感測器
類比輸入的分辨率	16 / 0.1 °C

測量/設定範圍

測量範圍 [°C]	-200...850
-----------	------------

AC2520



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC 電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	140

AS-i 分類	
AS-i 編址	編址插座; 紅外編址
AS-i 主站配置文件	M3; M4
AS-i Profil	S-7.3.E
AS-i I/O 配置	[hex] 7
AS-i ID 代碼	[hex] 3.E

機械技術數據	
重量	[g] 205.55
安裝方式	扁平電纜下部模塊的 AS-i 介面
材質	PBT
旋緊扭矩	[Nm] 0.6...0.8

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色 通道 AI1...AI4
	操作	LED, 綠色 電壓 AS-i - AS-i
	故障	LED, 紅色


電氣連接	
模塊連接	扁平電纜

附件	
附件(可選)	下部模塊

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: M12; 編碼: A



- | | |
|---|---------|
| 1 | S+ |
| 2 | 類比輸入 |
| 3 | S- |
| 4 | 類比輸出 0V |
| 5 | 功能接地 |