


停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2452

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：4；數字輸出數量：4
---------	------------------

輸入

數字輸入數		4; (雙向的)
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

輸出					
電氣設計	AS-i				
數字輸出數量	4				
電路	PNP				
電壓範圍DC [V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜; 對於cULus, 電壓必須遵守“限制電壓/電流”。)				
每個輸出最大電流負載 [mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1); 根據cULus標準: 700 mA)				
短路保護	是				
電流單獨的	是				
工作條件					
環境溫度 [°C]	-25...70				
外殼防護等級	IP 67				
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
AS-i分類					
AS-i版本	2.1				
AS-i編址	紅外編址				
擴展尋址模式	否				
AS-i Profil	S-7.0.E				
AS-i I/O配置 [hex]	7				
AS-i ID代碼 [hex]	0.E				
AS-i認證	39301				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	2+4	2+4	2+4	2+4
	輸出	1	2	3	4
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插腳	4	4	4	4
機械技術數據					
重量 [g]	191.2				
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面				
材質	PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 不鏽鋼				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
附件(可選)	下部模塊				
注釋					
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。				
	請勿將以下任何一點連接到外部電位:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
包裝單位	1 件數				

AC2559




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK-E:

連接器： M12; 編碼： A



1	輸入
2+4	感測器電源 L+
3	數據輸入 內部橋接
	感測器電源 L-