




停產產品 - 存檔登錄



- 1 標籤
- 2 固定紅外線適配器



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	150
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
數字輸出數量		2
電路		PNP



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12


電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
AS-i編址		紅外編址
擴展尋址模式		是
AS-i Profil		S-B.A.E
AS-i I/O配置	[hex]	B
AS-i ID代碼	[hex]	A.E
數據位	數據位	D0 D1 D2 D3
	輸入	- - 3 4
	插座	- - I-3/4 I-4
	插腳	- - 4 2 4
	輸出	1 2 - -
	插座	O-1/2 O-1/2 / O-2 - -
	插腳	4 2 4 - -
機械技術數據		
重量	[g]	115
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質		PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 不鏽鋼
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色
附件		
附件(可選)		下部模塊
注釋		
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。	
	請勿將以下任何一點連接到外部電位:	
	I-, I+, I-3/4, I-4	
	連接件與AS-i電纜電流連接。	
包裝單位		1 件數



電氣連接

模塊下部的接點針，FK-E:

連接



連接器：M12