

AC2605




AS-Interface控制櫃模塊

AnalogModule 1A0 ST

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC2611

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
電流損耗 [mA]	135

輸出

電氣設計	AS-i
電壓範圍DC [V]	13...36; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載 [mA]	100
短路保護	是

工作條件

環境溫度 [°C]	0...70
外殼防護等級	IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i Profil	S-7.1
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代碼 [hex]	1

機械技術數據

安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝; 可並行排列安裝
------	-----------------------

AC2605



AS-Interface控制櫃模塊


AnalogModule 1A0 ST

材質	PA; PVC	
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	功能	1 x LED, 黃色
		1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接

螺絲接線端子：

連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	致動器電源 +24V
I-	致動器電源 0V
AA	類比輸出 +
0V	類比輸出 0V