


AC2616



AS-Interface通用模塊

UniversalModule 2AI(C) IP65



1 標籤



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	140
反相保護		是
附加電源	[V]	24...30 DC; (AUX)
附加電源		可選
其它電源的最大電流消耗	[mA]	550; (AUX)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸入數: 2
---------	----------

輸入

輸入感測器電源	AS-i / AUX
輸入電流負載最大值	[mA] 100
類比輸入數	2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
類比輸入(電流)	[mA] 4...20
類比輸入防止短路	否
類比輸入的分辨率	16 (1 bit = 1 μ A)
精密類比輸入	[%] 0,5

工作條件

環境溫度	[°C] 0...70
存儲溫度	[°C] -25...85



AS-Interface通用模塊

UniversalModule 2AI(C) IP65

允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	150

AS-i分類

AS-i主站配置文件	M3; M4
AS-i Profil	S-7.3.D
AS-i I/O配置	[hex] 7
AS-i ID代碼	[hex] 3.D

參數位	參數位	名稱					
	P0	模數轉換器 內使用過濾器	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz	
	P1	通道	2: 1	預計	/ 0	非預計	
	P2	外圍故障	: 1	已啟用	/ 0	無效	
	P3	不接線	: 1	已預留	/ 0	沒有預留	

機械技術數據

重量	[g]	287
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質		PBT

顯示器/操作件

顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AI1...AI2
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

籠型卡箍:




AS-Interface通用模塊

UniversalModule 2AI(C) IP65

模塊下部的接點針，FK / FK-E / PG:

連接



1	I+ 感測器電源 2 +24V
2	C2 類比輸入 mA
3	I- 感測器電源 2 0V
4	COM 2 類比輸入 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	I+ 感測器電源 1 +24V
8	C1 類比輸入 mA
9	I- 感測器電源 1 0V
10	COM 1 類比輸入 1 0V
11	FE 功能接地
12	FE 功能接地