


AC2618



AS-Interface通用模塊

UniversalModule 2AO(C) IP65



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	140
反相保護		是
附加電源	[V]	24...30 DC; (AUX)
附加電源		可選
其它電源的最大電流消耗	[mA]	550; (AUX)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 2
輸入		
精密類比輸入	[%]	0,5
輸出		
類比輸出數量		2; (連接2線制或4線制致動器)
類比電流輸出	[mA]	0...20
負載最大值	[Ω]	600
過載保護		是
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 μA)
致動器電源輸出		AS-i / AUX
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70

AC2618



AS-Interface通用模塊

UniversalModule 2AO(C) IP65

存儲溫度	[°C]	-25...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	145

AS-i分類

AS-i主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.5
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3.5

機械技術數據

重量	[g]	296.2
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質		PBT

顯示器/操作件

顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AO1...AO2
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

籠型卡箍:

AC2618




AS-Interface通用模塊

UniversalModule 2AO(C) IP65

模塊下部的接點針，FK / FK-E / PG:

連接



1	O+ 致動器電源 2 +24V
2	C2 類比輸出 mA
3	O- 致動器電源 2 0V
4	COM 2 類比輸出 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ 致動器電源 1 +24V
8	C1 類比輸出 mA
9	O- 致動器電源 1 0V
10	COM 1 類比輸出 1 0V
11	FE 功能接地
12	FE 功能接地