


AC2630



場所應用的I/O模塊
FieldModuleDP 4x2DI M12

該產品即將/已停產



電氣數據

工作電壓	[V]	20...29 DC
電流損耗	[mA]	< 85
電氣隔離		否

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 8
---------	----------

輸入

數字輸入數	8
-------	---

AC2630



場所應用的I/O模塊

FieldModuleDP 4x2DI M12

電源	[V]	20...29
輸入電流負載最大值	[mA]	500
開關級別高	[V]	11...30
開關級別低	[V]	-3...5
數字輸入保護短路		是

介面

PROFIBUS

傳輸率	9,6...12000 kBit/s
-----	--------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	0...55
存儲溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
抗震	IEC 68	部分2-6 / IEC 68，部分2-27

機械技術數據


重量	[g]	296.5
材質	外殼：PA 6; 全密封結構：PU; 接點插腳：黃銅 鍍金的	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - PROFIBUS

連接器：M12; 編碼：B




	插頭 M12 PROFIBUS In
1	不接線
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽



電氣連接 - 製程連接

連接器：M12; 編碼：A



1	插座 M12
2+4	感測器電源 +
3	數據輸入
5	感測器電源 -
	不接線

電氣連接 - 電源

連接器：M8; 編碼：A



	插頭 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND