


# AC2636

場所應用的I/O模塊  
FieldModuleDP 4AI (C) M12



該產品已停產

停產日期: 31.03.2019



## 電氣數據

工作電壓	[V]	20...29 DC
電流損耗	[mA]	< 140
電氣隔離		否

## 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數		類比輸入數: 4
---------	--	----------

# AC2636



場所應用的I/O模塊

FieldModuleDP 4AI (C) M12


輸入		
類比輸入數	4	
輸入感應器電源	從負載電壓	
類比輸入( 電流 ) [mA]	4...20	
精度/偏差		
測量誤差 [終值的百分比]	< ± 0,3	
介面		
PROFIBUS		
傳輸率	9,6...12000 kBit/s	
工作條件		
環境溫度 [°C]	0...55	
存儲溫度 [°C]	-25...85	
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
抗震	IEC 68	部分2-6 / IEC 68，部分2-27
機械技術數據		
重量 [g]	327.5	
材質	外殼: PA 6; 全密封結構: PU; 接點插腳: 黃銅 鍍金的	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - PROFIBUS		
	插頭 M12 PROFIBUS In	
1	不接線	
2	芯線 A	
3	GND	
4	芯線 B	
5	屏蔽	
	插座 M12 PROFIBUS Out	
1	5 V DC	
2	芯線 A	
3	GND	
4	芯線 B	
5	屏蔽	
連接器: M12		

# AC2636



場所應用的I/O模塊


FieldModuleDP 4AI (C) M12



## 電氣連接 - 製程連接

	插座 M12 輸入
1	感應器電源 UL
2	輸入 +
3	GND
4	輸入 -
5	屏蔽

連接器：M12



## 電氣連接 - 電源

	插頭 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

連接器：M8



該產品已停產

# AC2636

場所應用的I/O模塊

FieldModuleDP 4AI (C) M12



停產日期: 31.03.2019