


該產品即將/已停產



電氣數據

工作電壓	[V]	20...29 DC
電流損耗	[mA]	< 115
電氣隔離		否

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 4
---------	-----------

輸出

類比輸出數量	4
--------	---



場所應用的I/O模塊

FieldModuleDP 4AO (C) M12

類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	500
短路保護		是
緻動器電源輸出		從負載電壓

精度/偏差		
測量誤差	[終值的百分比]	$< \pm 0,3$

介面

PROFIBUS

傳輸率	9,6...12000 kBit/s
-----	--------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	0...55
存儲溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
抗震	IEC 68	部分2-6 / IEC 68，部分2-27

機械技術數據


重量	[g]	300.5
材質	外殼: PA 6; 全密封結構: PU; 接點插腳: 黃銅 鍍金的	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - PROFIBUS

連接器: M12; 編碼: B



	插頭 M12 PROFIBUS In
1	不接線
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽




場所應用的I/O模塊


FieldModuleDP 4AO (C) M12

電氣連接 - 製程連接

連接器：M12; 編碼：A



連接



	插座 M12 輸出
1	輸出 +
2	24 V DC UL
3	輸出 GND
4	GND
5	屏蔽

電氣連接 - 電源

連接器：M8; 編碼：A



	插頭 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND