




停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 280

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計	PNP
電路	PNP

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 20

AC2705



AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI ST

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i Profil	S-0.0
AS-i I/O配置 [hex]	0
AS-i ID代碼 [hex]	0

機械技術數據

安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝；可並行排列安裝
材質	PA; PVC

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色


注釋

注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位： I-, I+, I1, I2, I3, I4 連接件與AS-i電纜電流連接。
包裝單位	1 件數

電氣連接

螺絲接線端子：

連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4