




停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 240
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	18...30
輸入電流負載最大值 [mA]	200
輸入電流高 [mA]	> 3.5
輸入電流低 [mA]	< 1.5
開關級別高 [V]	> 10
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	PNP
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 10...30; (根據PELV標準)

AC2714



AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI/4DO T C

每個輸出最大電流負載	[mA]	1000
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0
機械技術數據		
安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝；可並行排列安裝	
材質	PA; PVC	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
	短路	LED, 紅色
附件		
附件(可選)	公母接頭：, E70198	
注釋		
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	連接件與AS-i電纜電流連接。	
包裝單位	1 件數	




AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI/4DO T C

電氣連接

COMBICON:

連接



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
E+	致動器電源 +24V
E-	致動器電源 0V
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4
O1...O4	開關輸出 致動器 1...4